


## AVENTICS série CSL-RD Minicilindros (ISO 6432)

O cilindro AVENTICS série CSL-RD (ISO 6432) é um cilindro redondo em aço inoxidável, configurável em três designs diferentes: ISO, linhas lisas e mini. A série CSL-RD (ISO 6432) tem perfil liso e baixa aspereza de superfície, feita em aço inoxidável, lubrificante NSF-H1 e juntas compatíveis com as normas da FDA, adequados para contato com alimentos.



### Dados técnicos

|                                          |                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Setor                                    | Indústria                                                                |
| Normas                                   | Baseado na ISO 6432                                                      |
| Ø De pistão                              | 40 mm                                                                    |
| Curso                                    | 160 mm                                                                   |
| Conexões                                 | G 1/4                                                                    |
| Princípio de ação                        | com efeito duplo                                                         |
| Amortecimento                            | Amortecimento elástico                                                   |
| Pistões magnéticos                       | Pistão com ímã                                                           |
| Exigências ambientais                    | Padrão industrial<br>adequado a produtos alimentares<br>opcional em ATEX |
| Rosca da biela do pistão - tipo          | rosca externa                                                            |
| Rosca de biela do pistão                 | M12x1,25                                                                 |
| Haste do pistão                          | unilateral                                                               |
| Características dos cilindros            | Versão: Hygienic Design                                                  |
| Separador                                | Separador adequado a produtos alimentares                                |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar                                                                  |
| Força de pistão em retração              | 660 N                                                                    |
| Força de pistão em extensão              | 790 N                                                                    |
| Temperatura ambiente mín.                | -20 °C                                                                   |

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente máx.                            | 80 °C                                                |
| Pressão de operação mín.                             | 1 bar                                                |
| Pressão de operação máx                              | 10 bar                                               |
| Energia de impacto                                   | 0.7 J                                                |
| Peso 0 mm curso                                      | 1.372 kg                                             |
| Peso +10 mm curso                                    | 0.024 kg                                             |
| Curso máx.                                           | 1200 mm                                              |
| Fluido                                               | Ar comprimido                                        |
| Temperatura mín. do#fluido.                          | -20 °C                                               |
| Temperatura máx. do#fluido.                          | 80 °C                                                |
| Tamanho máx. da partícula                            | 50 µm                                                |
| Teor de óleo do ar comprimido min.                   | 0 mg/m³                                              |
| Teor de óleo do ar comprimido máx.                   | 5 mg/m³                                              |
| Braçadeira para sensor de campo magnético necessária | Braçadeira para sensor de campo magnético necessária |

## Material

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Haste do pistão                | Aço inoxidável                                                                        |
| Material separador             | Poliuretano termoplástico (TPU)<br>Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE) |
| Material da tampa frontal      | Aço inoxidável                                                                        |
| Tubo de cilindro               | Aço inoxidável                                                                        |
| Tampa final                    | Aço inoxidável                                                                        |
| 30 Vedação do pistão           | Borracha de nitrilbutadieno                                                           |
| Porca para fixação de cilindro | Aço inoxidável                                                                        |
| Porca para biela de pistão     | Aço inoxidável                                                                        |
| Bucha guia                     | Plástico                                                                              |
| N° de material                 | R481624824                                                                            |

## Informações técnicas

Os cilindros com certificação ATEX e marcação II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db\_X podem ser gerados no configurador de Internet.


A faixa de temperatura de aplicação para cilindros com certificação Atex é de -20°C ... 60°C.

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensões



S = curso


| Ø De pistão | AM-2 | CD H9 | D  | EE    | EW d13 | KK       | KX | KY  | L min |
|-------------|------|-------|----|-------|--------|----------|----|-----|-------|
| 16          | 16   | 6     | 22 | M5    | 12     | M6       | 10 | 3,2 | 9     |
| 20          | 20   | 8     | 28 | G 1/8 | 16     | M8       | 13 | 4   | 12    |
| 25          | 22   | 8     | 33 | G 1/8 | 16     | M10x1,25 | 17 | 5   | 12    |
| 32          | 22   | 10    | 38 | G 1/8 | 16     | M10x1,25 | 17 | 5   | 14    |
| 40          | 24   | 12    | 49 | G 1/4 | 18     | M12x1,25 | 18 | 6   | 16    |
| 50          | 32   | 16    | 57 | G 1/4 | 21     | M16x1,5  | 24 | 8   | 17    |
| 63          | 32   | 16    | 70 | G 3/8 | 21     | M16x1,5  | 24 | 8   | 17    |

| Ø De pistão | M1   | M2   | MM f8 | MR | PB ±1 | WH ±1,4 | XC ±1 | ZN ± 1 | SW 1 |
|-------------|------|------|-------|----|-------|---------|-------|--------|------|
| 16          | 21,2 | 22,7 | 6     | 16 | 43,6  | 7,5     | 82    | 94,7   | 20   |
| 20          | 25,7 | 27,7 | 8     | 18 | 48,6  | 8       | 95    | 109,7  | 24   |
| 25          | 28,2 | 29,7 | 10    | 19 | 52,6  | 9,5     | 104   | 119,7  | 28   |
| 32          | 34,6 | 11,7 | 12    | -  | 46    | 8,9     | 117,5 | 129,5  | 35   |
| 40          | 38   | 8,7  | 16    | -  | 66    | 10,8    | 139,6 | 153,5  | 45   |
| 50          | 42,1 | 8,3  | 20    | -  | 68    | 11,7    | 147,2 | 163    | 53   |
| 63          | 45,3 | 9,4  | 20    | -  | 71,5  | 11,7    | 155   | 171    | 66   |

| Ø De pistão | SW 2 |
|-------------|------|
| 16          | 5    |

| Ø De pistão | SW 2 |
|-------------|------|
| 20          | 6    |
| 25          | 8    |
| 32          | 10   |
| 40          | 13   |
| 50          | 17   |
| 63          | 17   |

Vista geral



NOTA: Este desenho com uma vista geral serve como orientação para os locais onde os diferentes acessórios podem ser fixados no cilindro. A ilustração foi simplificada para este fim. Por isso, não devem ser tiradas conclusões quanto às verdadeiras medidas e dimensões das peças.